

Inspection Report

Report No.: XYL-150716
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 27th Aug, 2015
Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYL-150716 Item No. XY11LM016	<u>Inspection Result:</u> PASS
--	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY11LM016	7000PCS	1% inspection	Opes	No failure	7000pcs

Appearance Inspection :

No failure.

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

检查报告		日期	姓名	性别	年龄	科室	床号
姓名	张某某	性别	男	年龄	45岁	科室	内科
病历号	123456	检查日期	2023-10-27	检查时间	上午 10:00	检查地点	门诊
检查项目	血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血脂、血糖、心电图、胸部X线、腹部B超	检查结果	正常	异常	异常	异常	异常
血常规	白细胞计数: 10.5 x 10 ⁹ /L (参考范围: 4.0-10.0)	血红蛋白: 150 g/L (参考范围: 120-160)	血小板计数: 150 x 10 ⁹ /L (参考范围: 100-400)	红细胞计数: 5.0 x 10 ¹² /L (参考范围: 4.0-5.5)	红细胞压积: 0.45 (参考范围: 0.35-0.50)	平均红细胞体积: 90 fL (参考范围: 80-100)	网织红细胞计数: 0.05 (参考范围: 0.01-0.15)
尿常规	尿蛋白: 0.5 g/L (参考范围: 0.0-0.3)	尿糖: 阴性 (参考范围: 阴性)	尿潜血: 阳性 (参考范围: 阴性)	尿酮体: 阴性 (参考范围: 阴性)	尿胆红素: 阴性 (参考范围: 阴性)	尿胆原: 阴性 (参考范围: 阴性)	尿pH: 7.0 (参考范围: 5.0-8.0)
肝功能	谷丙转氨酶: 120 U/L (参考范围: 0-40)	谷草转氨酶: 80 U/L (参考范围: 0-40)	碱性磷酸酶: 150 U/L (参考范围: 0-120)	γ-谷氨酰转氨酶: 100 U/L (参考范围: 0-40)	总胆红素: 2.5 mg/dL (参考范围: 0.1-1.2)	直接胆红素: 1.5 mg/dL (参考范围: 0.0-0.3)	间接胆红素: 1.0 mg/dL (参考范围: 0.0-0.9)
肾功能	血肌酐: 2.5 mg/dL (参考范围: 0.6-1.2)	尿素氮: 15 mg/dL (参考范围: 7-20)	尿酸: 6.0 mg/dL (参考范围: 3.0-7.0)	血钾: 4.0 mmol/L (参考范围: 3.5-5.0)	血钠: 135 mmol/L (参考范围: 130-145)	血钙: 9.0 mg/dL (参考范围: 8.5-10.0)	血磷: 3.0 mg/dL (参考范围: 2.5-4.5)
血脂	总胆固醇: 250 mg/dL (参考范围: 120-200)	甘油三酯: 150 mg/dL (参考范围: 0-150)	低密度脂蛋白胆固醇: 180 mg/dL (参考范围: 0-130)	高密度脂蛋白胆固醇: 40 mg/dL (参考范围: 30-60)	载脂蛋白B: 150 mg/dL (参考范围: 0-130)	载脂蛋白A: 100 mg/dL (参考范围: 0-130)	脂蛋白(a): 100 mg/dL (参考范围: 0-100)
血糖	空腹血糖: 120 mg/dL (参考范围: 70-100)	餐后2小时血糖: 180 mg/dL (参考范围: 120-140)	糖化血红蛋白: 8.5% (参考范围: 5.7-7.0)	胰岛素: 10 mU/L (参考范围: 0-20)	胰岛素抵抗指数: 1.5 (参考范围: 0.5-1.0)	胰岛素敏感性指数: 0.5 (参考范围: 0.5-1.0)	胰岛素分泌指数: 0.5 (参考范围: 0.5-1.0)
心电图	窦性心律 (参考范围: 窦性)	心率: 100 bpm (参考范围: 60-100)	PR间期: 160 ms (参考范围: 120-200)	QRS波群: 正常 (参考范围: 正常)	QT间期: 380 ms (参考范围: 360-440)	QTc间期: 40 ms (参考范围: 30-60)	ST-T段: 正常 (参考范围: 正常)
胸部X线	双肺纹理增粗 (参考范围: 正常)	心脏增大 (参考范围: 正常)	胸腔积液 (参考范围: 正常)	气胸 (参考范围: 正常)	纵膈影增宽 (参考范围: 正常)	主动脉硬化 (参考范围: 正常)	肺门影增大 (参考范围: 正常)
腹部B超	肝脏肿大 (参考范围: 正常)	脾脏肿大 (参考范围: 正常)	胆囊结石 (参考范围: 正常)	胰腺炎 (参考范围: 正常)	肾脏结石 (参考范围: 正常)	输尿管结石 (参考范围: 正常)	膀胱结石 (参考范围: 正常)

6. Report:

Produkte	Zink-Druck Gießen Hersteller, Aluminium-Guss Manufaktur, Metallguss Lieferanten, Zink Legierung sterben Teil, oem Kohlenstoff Stahlguss Druckgussteil, Aluminium-Druck Gussteile
Materialien	Aluminium ADC12, A380 usw.
Maße	gemäß Kundenzeichnung
Oberflächenbehandlung	Hitze Behandlung, Polieren, Pulverbeschichtung, verzinkt, Galvanik, Sprühen, und Malerei und so weiter
Verpackung	Hölzern Box oder nach den Anforderungen des Kunden
Verarbeitungs-ausrüstungen	CNC Bearbeitungszentrum, Schleifmaschine, Fräsmaschine, Bohrmaschine, horizontale Fräsmaschine, Anfasmaschine, CNC-Schneidemaschine usw.
Messgeräte	Härte Tester, Präzision Stecker gague, Endmaß, digitale Außenmikrometer, Außenmikrometer, digitale Sattel, Stichmaß, innen Wahl Anzeige, wählen Schieblehre, Messuhr, Tiefensattel Nonius und so auf
MOQ	verhandelbar
Precision / Toleranz	+/- 0,01 mm
Zahlung	T / T Anzahlung von 50% im Voraus, 50% T / T vor dem Versand, oder andere.
Business-Bereich	CNC Bearbeitungszentrum, Aluminium-Guss Manufaktur, CNC-Drehen, Schleifen, Gewindeschneiden, Formenbau und Verarbeitung, Gießen, Blatt geistigen Arbeiten an usw.
Anwendung	Automatisierung Maschine, medizinische Geräte, industrielle Maschine, Automobil, Elektrogerät, und anderen Branchen, Aluminium-Druckgussteile, Autoteile
Ports	ShenZhen China
Lieferung	20-25 Tage nach T / T 50% Anzahlung
Hauptausrüstungen	Metall Gußteile Lieferant
1.Name: Fabrik-Preis OEM Aluminium-Druckgussteile	
2.Process: Aluminium-Druckguss, CNC-Bearbeitung	
3.Material: Aluminium ADC12, A380 usw.	
4.Surface: Polieren, pulverbeschichtet, eloxiert, Nickel-Beschichtung, Chromat usw.	
5.Tolerance: kann erreichen 0.01mm bis +/-	
6.Quality Kontrolle: 100% geprüft	
7.Specification: OEM serice, streng nach Zeichnung und Muster	
8. Beispiellieferfrist: 25-30 Tage, pro Artikel.	
9. Anwendung: Aluminium-Druckgussteile, Bergbau-Zubehör, Maschinen accessoried, Autoteile usw.	
10. Kunde: USA, Kanada, Austrial, EU usw.	
11. Bescheinigung: ISO 9001	
Unser Vorteil	
1. 10 Jahre Erfahrung mit ISO-zertifiziert	
2. Alle Arten von Material zur Verfügung steht	
3. Alle kindls von sureface finish ist abailable	
4. Hohe Qualität mit wettbewerbsfähigen Preis	
5. Schnelle Lieferzeit	
6. Probe vorhanden	
7. Haben Exporterfahrung der ganzen Erde	
Unsere Dienstleistungen	
Aluminium Gussteile Probe sterben: Kann für Test liefern	
Aluminium Gussteile sterben Verpackung: Standardverpackung	
Aluminium Druckguss-Teile-Zertifizierung: ISO9001	
Aluminium Gussteile Qualität sterben ausschließlich Qualitätskontrolle	
Aluminium Druckgussteile OEM wird begrüßt	

Safety is our serious job for our worker and engineer team

